

Garant**eco beszúró penge, semleges, Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w:
32/6mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	273781 32/6
GTIN	4062406770372
Árucikk kategória	21W

Leírás

Felhasználás:

A 273656 – 273749 sz. leszúró lapkákkal.

Alkalmazható:

273984 – 273994 sz. vagy 319132 – 319133 sz. tartóval (VDI tartóval).

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

19,5 mm beszúrási mélységtől (3 mm beszúrási szélességig), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszúró esztergalapokat.

Műszaki leírás

Maximális munkadarab Ø-höz	110 mm
Pengemagasság h ₅	32 mm
Beszúrási szélesség w	6 mm
Teljes hossz L	150 mm
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Rendszerkulcs	igen

Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge