

Garant**eco beszúró penge, semleges, Pengemagasság h₅ / beszúrási szélesség w:
26/2mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 273781 26/2 |
| GTIN | 4062406770310 |
| Árucikk kategória | 21W |

Leírás

Felhasználás:

A 273656 – 273749 sz. leszúró lapkákkal.

Alkalmazható:

273984 – 273994 sz. vagy 319132 – 319133 sz. tartóval (VDI tartóval).

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

19,5 mm beszúrási mélységtől (3 mm beszúrási szélességtől), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszúró esztergalapokat.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|----------|
| Pengemagasság h ₅ | 26 mm |
| Beszúrási szélesség w | 2 mm |
| Maximális munkadarab Ø-höz | 60 mm |
| Teljes hossz L | 120 mm |
| Felhasználás módja | semleges |
| belső hűtés | nem |
| Rendszerkulcs | igen |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Axiális beszúrás lehetséges | nem |
| Termék fajtája | Leszúró penge |