

**Garant****eco beszúró penge, semleges, Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w:  
19/2mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	273781 19/2
GTIN	4062406769895
Árucikk kategória	21W

## Leírás

**Felhasználás:**

A 273656 – 273749 sz. leszúró lapkával.

**Alkalmazható:**

273984 – 273994 sz. vagy 319132 – 319133 sz. tartóval (VDI tartóval).

**Figyelem:**

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

**Figyelem:**

19,5 mm beszúrási mélységtől (3 mm beszúrási szélességig), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszúró esztergalapokat.

## Műszaki leírás

Maximális munkadarab Ø-höz	40 mm
Pengemagasság h <sub>5</sub>	19 mm
Beszúrási szélesség w	2 mm
Teljes hossz L	96 mm
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Rendszerkulcs	igen

Axiális beszúrás lehetséges

nem

Termék fajtája

Leszúró penge