

**Kézi szegecshúzó fogó GBM 40-R, Típus: GBM40R****Rendelési adatok**

Rendelés száma	770270 GBM40R
GTIN	4007081092494
Árucikk kategória	74A

Leírás**Kivitel:**

Kompakt design a munkadarabhoz való jó hozzáférés érdekében. Nagyon jó erőátvitel a racsnis funkciónak köszönhetően. A menetes tüskék és szegecslő fejek gyorsan cserélhetőek szerszám nélkül.

Tartalom:

Szegecslő fej / menetes tüske M5; M6; M8 és M10. Stabil műanyag dobozban.

Teljes hossz: 212 mm

Minden anyag anyaszegecselése: M3 – M10

Acél / alu anyaszegecselése: M3 – M12

Súly: 1250 g

Műszaki leírás

Minden anyag anyaszegecselése	M3 – M10
Gyártó jelölése	GBM 40-R
Teljes hossz	212 mm
Acél / alu anyaszegecselése	M3 – M12

Súly	1250 g
Termék fajtája	Kézi szegecshúzó fogó