

Garant**Keményfém betonfúró, Fúró Ø: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	786070 5
GTIN	4062406770402
Árucikk kategória	71C

Leírás**Kivitel:**

Szívós keményfém lapkákkal ellátott és magas hőmérsékleten forrasztott fúró. Aszimmetrikus horonyforma a jó forgácstovábbítás érdekében.

Ütvefúró és fúró erős keményfém váltólapkákkal.

Felhasználás:

Elsősorban **tipli-lyukak fúrásához ütvefúró géppel** betonba, falazatba, természetes és műköbe.

Fúráshoz is kemény- és puhafában, műanyagokban, akrilban és kerámiában.

Az élkorrekciónak köszönhetően edzett acél fúrásához is alkalmas.

Műszaki leírás

Spirálhossz	50 mm
Teljes hossz	85 mm
Szár Ø	5 mm
Fúró Ø	5 mm
Szerszámanyag	HM
Szabvány	ISO 5468
Szabvány	DIN 8039
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Kőzetfúró

