

**Garant****Keményfém betonfúró, Fúró Ø: 7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	786070 7
GTIN	4062406773427
Árucikk kategória	71C

**Leírás****Kivitel:**

Szívós keményfém lapkákkal ellátott és magas hőmérsékleten forrasztott fúró. Aszimmetrikus horonyforma a jó forgácstovábbítás érdekében.

**Ütvefúró és fúró** erős keményfém váltólapkákkal.

**Felhasználás:**

Elsősorban **tipli-lyukak fúrásához ütvefúró géppel** betonba, falazatba, természetes és műköbe.

Fúráshoz is kemény- és puhafában, műanyagokban, akrilban és kerámiában.

Az élkorrekciónak köszönhetően edzett acél fúrásához is alkalmas.

**Műszaki leírás**

Szár Ø	7 mm
Fúró Ø	7 mm
Spirálhossz	60 mm
Teljes hossz	100 mm
Szerszámanyag	HM
Szabvány	ISO 5468
Szabvány	DIN 8039
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Kőzetfúró

