

Garant**Keményfém betonfúró készlet, Fúrók száma: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	786078 7
GTIN	4062406773496
Árucikk kategória	71C

Leírás**Kivitel:**

Szívós keményfém lapkával ellátott és magas hőmérsékleten forrasztott fúró. Aszimmetrikus horonyforma a jó forgácstovábbítás érdekében.

Ütvefúró és fúró erős keményfém váltólapkával.

Felhasználás:

Elsősorban **tipli-lyukak fúrásához ütvefúró géppel** betonba, falazatba, természetes és műköbe.

Fúráshoz is kemény- és puhafában, műanyagokban, akrilban és kerámiában.

Az élkorrekciónak köszönhetően edzett acél fúrásához is alkalmas.

Tartalma:

786070 sz. fúró: 1-1 db 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 méret

Műszaki leírás

Fúrók száma	7
Szerszámanyag	HM
Szabvány	ISO 5468
Szabvány	DIN 8039
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás

Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Kőzetfúró

Tartozék

Keményfém betonfúró Fúró Ø 3 mm	786070 3
Keményfém betonfúró Fúró Ø 4 mm	786070 4
Keményfém betonfúró Fúró Ø 5 mm	786070 5
Keményfém betonfúró Fúró Ø 6 mm	786070 6
Keményfém betonfúró Fúró Ø 7 mm	786070 7
Keményfém betonfúró Fúró Ø 8 mm	786070 8
Keményfém betonfúró Fúró Ø 10 mm	786070 10