



Szerelő szerszámkészlet, 15 darabos szerszámmappában, Alkotóelemek száma: 15



Rendelési adatok

Rendelés száma	686006 15
GTIN	4062406773526
Árucikk kategória	66H

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű textil táskák praktikus szerszámkészletekkel társként a napi feladatokban.

Tartalom:

Lapos csavarhúzó: 1-1 db 660701 sz. 2,5; 3; 3,5; 4 méret

6-szög rátűzőkulcs: 1-1 db 668401 sz. 0, 1, 2 méret

Kombinált fogó: 1 db 702995 sz. 180 méret

Water pump pliers, jaws hardened: 1 db 706145 sz. 250 méret

Oldalcsípőfogó: 1 db 725245 sz. 160 méret

Lakatos kalapács: 1 db 750125 sz. 300 méret

Svédcsavarkulcs: 1 db 813961 sz. 200 méret

Univerzális kés: 1 db 845039 sz. 160 méret

LED-es zseblámpa: 1 db 081437 sz. BLACK méret

Teleszkópos mágneses felvevő szerszám: 1 db 081650 sz.

Textil szerszámmappa csattal: 1 db 692257 sz. 1 méret

Figyelem:

A szerszámot külön szállítjuk.

Műszaki leírás

Tartalom (db)	15
---------------	----

Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Szerszámkészlet

Tartozék

Oldalcsípőfogó, matt fényű, vastagfalú markolattal Teljes hossz 160 mm	725245 160
Vanádium kombinált fogó, matt fényű, 2K markolattal Teljes hossz 180 mm	702995 180
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllel Kereszthorony méret 1	668401 1
Textil szerszámmappa csattal Típus 1	692257 1
LED-es zseblámpaelemekkel Szín BLACK	081437 BLACK
Lapos csavarhúzó erős nyéllel Pengeszélesség b 2,5 mm	660701 2,5
Lapos csavarhúzó erős nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm	660701 3,5
Lakatos kalapács Súly nyél nélkül 300 g	750125 300
Svédcsavarkulcs vastag falú markolattal Teljes hossz 200 mm	813961 200
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllel Kereszthorony méret 2	668401 2
Lapos csavarhúzó erős nyéllel Pengeszélesség b 4 mm	660701 4
Teleszkópos mágneses felvevők	081650
Univerzális kés présöntött cink markolattal 18 mm Teljes hossz 160 mm	845039 160
Vízpumpafogó, foszfátózott, markolat bevonattal Teljes hossz 250 mm	706145 250
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllel Kereszthorony méret 0	668401 0
Lapos csavarhúzó erős nyéllel Pengeszélesség b 3 mm	660701 3