

Garant**GARANT Master Mute furatkés szár rezgéscsillapító, 15×D, Rendszer / szár Ø: GL/16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264874 GL/16
GTIN	4062406770198
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Keményfém erősítésű szár.

Tartalom:

Szűkítő adapter hűtőfolyadék csatlakozóhoz.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

$D_{\min} = 1/2 \text{ szár } \varnothing + L_3$ forgácsoló fej középeltolódás.

Kényelmes furatkés irányítás a 265001 sz. szerelőfej segítségével.

belső hűtés: igen

Rendszer: GL

Teljes hossz L: 268 mm

Nem befogható tartomány S: 102 mm

Ajánlott befogási hossz: 64 mm

Szerelőcsavar készlet: 269026 1

Műszaki leírás

Szerelőcsavar készlet	269026 1
Ajánlott befogási hossz	64 mm
Rendszer	GL
Nem befogható tartomány S	102 mm
Teljes hossz L	268 mm
Sorozat	Master Mute

Belső kiesztergálási mélység max.	15×D
Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár