



## Szerelő szerszámkészlet, 59 darabos szerszámcsomag hátizsákban, Alkotóelemek száma: 59



### Rendelési adatok

Rendelés száma	686016 59
GTIN	4062406773199
Árucikk kategória	66H

### Leírás

#### Kivitel:

Kiváló minőségű textil táskák praktikus szerszámkészletekkel társként a napi feladatokban.

#### Tartalom:

Tolómérő: 1 db 410625 sz. 150 méret

Mérőszalag: 1 db 462010 sz. 5 méret

Villáskulcs: 1-1 db 610950 sz. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19 méret

Hajlított hatszögméret készlet, hosszú, gömbvégű fejjel: 1 db 627225 sz. 9 méret (1,5 – 10 mm)

Dugókulcs készlet 1/4 col: 1 db 630368 sz. 6 méret (29 darabos)

Lapos csavarhúzó: 1-1 db 660701 sz. 3, 4, 7 méret

Csavarhúzó Phillips-hez: 1-1 db 668401 sz. 0, 1, 2 méret

Kombinált fogó: 1 db 702995 sz. 180 méret

Water pump pliers, jaws hardened: 1 db 706145 sz. 250 méret

Telefonfogó, hajlított: 1 db 713595 sz. 200 méret

Oldalsípőfogó: 1 db 725245 sz. 160 méret

Lakatos kalapács: 1 db 750125 sz. 300 méret

Svédcsavarkulcs: 1 db 813961 sz. 200 méret

Univerzális kés: 1 db 845039 sz. 160 méret

LED-es zseblámpa elemekkel P14: 1 db 081437 sz. BLACK méret

Textil szerszámcsomag hátizsák: 1 db 692267 sz. 1 méret

**Figyelem:**  
**A szerszámot külön szállítjuk.**

## Műszaki leírás

Tartalom (db)	59
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Lapos-csavarhúzó
Termék fajtája	Szerszámkészlet

## Tartozék

Univerzális kés présöntött cink markolattal 18 mm Teljes hossz 160 mm	845039 160
Oldalsípőfogó, matt fényű, vastagfalú markolattal Teljes hossz 160 mm	725245 160
Textil szerszámos hátizsák Típus 1	692267 1
Lapos csavarhúzó erős nyéllal Pengeszélesség b 3 mm	660701 3
Telefonfogó, hajlított, matt fényű, markolattal Teljes hossz 200 mm	713595 200
LED-es zseblámpaelemekkel Szín BLACK	081437 BLACK
Villáskulcs Kulcsnyílások 18X19 mm	610950 18X19
Hajlított hatszögműkulcs készletnikkelezett Kulcsok száma 9	627225 9
Lapos csavarhúzó erős nyéllal Pengeszélesség b 7 mm	660701 7
Tolómérőpillanat rögzítéssel Méréstartomány 150 mm	410625 150
Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 29 darabos Típus 6	630368 6
Mérőszalag Szalaghossz 5 m	462010 5
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllal Kereszthorony méret 1	668401 1

Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllal Kereszthorony méret 2	668401 2
Villáskulcs Kulcsnyílások 8X9 mm	610950 8X9
Vízpumpafogó, foszfátózott,markolat bevonattal Teljes hossz 250 mm	706145 250
Villáskulcs Kulcsnyílások 16X17 mm	610950 16X17
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllal Kereszthorony méret 0	668401 0
Villáskulcs Kulcsnyílások 10X11 mm	610950 10X11
Villáskulcs Kulcsnyílások 12X13 mm	610950 12X13
Vanádium kombinált fogó, matt fényű, 2K markolattal Teljes hossz 180 mm	702995 180
Lapos csavarhúzó erős nyéllal Pengeszélesség b 4 mm	660701 4
Lakatos kalapács Súly nyél nélkül 300 g	750125 300
Svédcsavarkulcs vastag falú markolattal Teljes hossz 200 mm	813961 200