

Garant**GARANT Master Mute furatkés szár rezgéscsillapító, 15×D, Rendszer / szár Ø: QC/20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264898 QC/20
GTIN	4062406770204
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Keményfém erősítésű szár.

Tartalom:

Szűkítő adapter hűtőfolyadék csatlakozóhoz.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

$D_{\min} = 1/2 \text{ szár } \varnothing + H + L_3$ forgácsoló fej középtelődés.

Kényelmes furatkés irányítás a 265001 sz. szerelőfej segítségével.

belső hűtés: igen

Rendszer: QC

Teljes hossz L: 340 mm

Nem befogható tartomány S: 118 mm

Ajánlott befogási hossz: 80 mm

Szerelőcsavar készlet: 269026 1

Műszaki leírás

Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz	269208
Rendszer	QC
Nagynyomású összekötő tömlő	269207
Nem befogható tartomány S	118 mm
Ajánlott befogási hossz	80 mm
Szerelőcsavar készlet	269026 1

Teljes hossz L	340 mm
Sorozat	Master Mute
Belső kiesztergálási mélység max.	15×D
Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár