



## Elektronikai szerszámkészlet, 24 darabos villanszerelő táskában, Alkotóelemek száma: 24



### Rendelési adatok

Rendelés száma	686013 24
GTIN	4062406773540
Árucikk kategória	66H

### Leírás

#### Kivitel:

Kiváló minőségű textil táskák praktikus szerszámkészletekkel társként a napi feladatokban.

#### Tartalom:

Mérőszalag: 1 db 462014 sz. 3 méret

Hajlított hatszögműkulcs készlet, hosszú, gömbvégű fejjel: 1 db 627225 sz. 9 méret (1,5 – 10 mm)

Lapos csavarhúzó, VDE szerint szigetelt: 1-1 db 663301 sz. 3,5; 5,5 méret

Feszültségvizsgáló: 1 db 665050 sz. 3 méret

Csavarhúzó Phillips-hez, VDE szerint szigetelt: 1-1 db 668631 sz. 1, 2 méret

Kombinált fogó, VDE szerint szigetelt: 1 db 701852 sz. 180 méret

Vízpumpa fogó, VDE szerint szigetelt: 1 db 705746 sz. 250 méret

Telefonfogó, egyenes VDE szerint szigetelt: 1 db 713351 sz. 200 méret

Oldalcsípőfogó, VDE-szigetelt szigetelt: 1 db 725351 sz. 160 méret

Kábelcsupaszító szerszám: 1 db 728043 sz. 6 – 25 méret

Precíziós csupaszító, fokozatmentesen beállítható: 1 db 728501 sz. 016-08 méret

Svédcsavarkulcs, VDE szigetelt: 1 db 814006 sz. 200 méret

Univerzális kés: 1 db 845039 sz. 160 méret

LED-es zseblámpa elemekkel P14: 1 db 081437 sz. BLACK méret

Textil villanszerelő táska: 1 db 692260 sz. 1 méret

#### Figyelem:

**A szerszámot külön szállítjuk.**

### Műszaki leírás

Tartalom (db)	24
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Szerszámkészlet

## Tartozék

LED-es zseblámpaelemekkel Szín BLACK	081437 BLACK
Lapos villanszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 5,5 mm	663301 5,5
Elektronikai csavarhúzó Phillips-hezteljesen szigetelt Kereszthorony méret 2	668631 2
OldalsípőfogóVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm	725351 160
VízpumpafogóVDE markolattal Teljes hossz 250 mm	705746 250
Egypólusú fáziskereső Vágóél szélesség 3 mm	665050 3
Svédcsavarkulcs vastag falú markolattal Teljes hossz 200 mm	813961 200
Precíziós csupaszító, fokozatmentesen állítható Vezeték Ø- höz 016-08 mm	728501 016-08
Kábelcsupaszító szerszám Kábel Ø-höz 6-25 mm	728043 6-25
Telefonfogó, egyenesVDE szerint szigetelt Teljes hossz 200 mm	713351 200
Lapos villanszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3,5 mm	663301 3,5
Elektronikai csavarhúzó Phillips-hezteljesen szigetelt Kereszthorony méret 1	668631 1
Univerzális kés présöntött cink markolattal18 mm Teljes hossz 160 mm	845039 160
Textil villanszerelő táska Típus 1	692260 1
Mérőszalag Szalaghossz 5 m	462010 5

Hajlított hatszögmű kulcs készletnikkelezett Kulcsok száma 9	627225 9
Vanádium kombinált fogóVDE szerint szigetelt Teljes hossz 180 mm	701852 180