

**Garant****GARANT Master Mute furatkés szár rezgéscsillapító, 15×D, Rendszer / szár Ø: QC/25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264898 QC/25
GTIN	4062406773618
Árucikk kategória	29E

**Leírás****Kivitel:**

Keményfém erősítésű szár.

**Tartalom:**

Szűkítő adapter hűtőfolyadék csatlakozóhoz.

**Figyelem:**

Ne az S jelölésű részen fogja be!

$D_{\min} = 1/2 \text{ szár } \varnothing + H + L_3$  forgácsoló fej középeltolódás.

Kényelmes furatkés irányítás a 265001 sz. szerelőfej segítségével.

belső hűtés: igen

Rendszer: QC

Teljes hossz L: 430 mm

H alaptest középeltolódás: 2,5 mm

Nem befogható tartomány S: 145 mm

Ajánlott befogási hossz: 100 mm

Szerelőcsavar készlet: 269026 1

**Műszaki leírás**

Szerelőcsavar készlet	269026 1
Nem befogható tartomány S	145 mm
Rendszer	QC
H alaptest középeltolódás	2,5 mm
Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz	269208

Ajánlott befogási hossz	100 mm
Nagynyomású összekötő tömlő	269207
Teljes hossz L	430 mm
Sorozat	Master Mute
Belső kiesztergálási mélység max.	15×D
Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár