

**Garant****GARANT Master Mute furatkés szár rezgéscsillapító, 15×D, Rendszer / szár Ø: QC/32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264898 QC/32
GTIN	4062406773625
Árucikk kategória	29E

**Leírás****Kivitel:**

Keményfém erősítésű szár.

**Tartalom:**

Szűkítő adapter hűtőfolyadék csatlakozóhoz.

**Figyelem:**

Ne az S jelölésű részen fogja be!

$D_{min} = 1/2 \text{ szár } \varnothing + H + L_3$  forgácsoló fej középtolódás.

Kényelmes furatkés irányítás a 265001 sz. szerelőfej segítségével.

belső hűtés: igen

Rendszer: QC

Teljes hossz L: 544 mm

H alaptest középtolódás: 6 mm

Nem befogható tartomány S: 179 mm

Ajánlott befogási hossz: 128 mm

Szerelőcsavar készlet: 269026 1

**Műszaki leírás**

H alaptest középtolódás	6 mm
Szerelőcsavar készlet	269026 1
Nem befogható tartomány S	179 mm
Nagynyomású összekötő tömlő	269207
Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz	269208
Rendszer	QC

Ajánlott befogási hossz	128 mm
Teljes hossz L	544 mm
Sorozat	Master Mute
Belső kiesztergálási mélység max.	15×D
Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár