

Garant**GARANT Master Mute furatkés szár rezgéscsillapító, 15×D, Rendszer / szár Ø: DM/40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264938 DM/40
GTIN	4062406773632
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Keményfém erősítésű szár.

Tartalom:

Szűkítő adapter hűtőfolyadék csatlakozóhoz.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

$D_{\min} = 1/2 \text{ szár } \varnothing + H + L_3$ forgácsoló fej középtolódás.

Kényelmes furatkés irányítás a 265001 sz. szerelőfej segítségével.

belső hűtés: igen

Rendszer: DM

Teljes hossz L: 668 mm

Nem befogható tartomány S: 224 mm

Ajánlott befogási hossz: 160 mm

Szerelőcsavar készlet: 269026 3

Műszaki leírás

Rendszer	DM
Nem befogható tartomány S	224 mm
Szerelőcsavar készlet	269026 3
Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz	269208
Ajánlott befogási hossz	160 mm
Nagynyomású összekötő tömlő	269207

Teljes hossz L	668 mm
Sorozat	Master Mute
Belső kiesztergálási mélység max.	15×D
Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár