

Garant GRIDLINE

ESD ház, 16G, fiókokkal való egyéni felszereléséhez gurítható, 12×20G, Ház magassága: 500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972032 500
GTIN	4062406769758
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókokhoz** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Hengerzárral központilag zárható.

2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható keréssel (kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal) Ø 125 mm, kopásálló, **vezetőképes kerekekkel**.

Felhasználás:

Fiókház a 972010 – 972015 sz. Workstation vagy a 972150 – 972185 sz. ESD munkapadok felszereléséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek. A ház fiókokkal való felszerelésékor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.

Műszaki leírás

Szélesség G-ben	12
-----------------	----

Hasznos magasság	425 mm
Kivitel	gurítható
Kivitel	önállóan felszerelhető
Szélesség	400 mm
Mélység	650 mm
Magasság	700 mm
Mélység G-ben	20
Maximális teherbírás	250 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Hengerzár	Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	12×20G
Termék fajtája	Szerszámszekrény-ház