

Garant GRIDLINE

**ESD fiók, 12×20G, Fiók előlap magasság: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972035 50
GTIN	4062406769765
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

100%-ban kihúzható fiókok stabil acélszerkezettel, különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Alumínium fogantyúk. Fiókok lyukasztásokkal elválasztó lapok elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

**Alkalmazható:**

Minden 16G ESD házhoz.

**Szín:**

Fiókház és előlapok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

**Műszaki leírás**

Hasznos szélesség G-ben	12
Előlapmagasság	50 mm
Hasznos mélység G-ben	20
Hasznos magasság	25 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Hasznos mélység	500 mm
Hasznos szélesség	300 mm
egyenkénti fiókkioldással	nem

Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	12×20G
Termék fajtája	Fiók