

Garant GRIDLINE

**ESD ház, 16G, fiókokkal való egyéni felszereléséhez, 12×20G, Ház magassága: 500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972030 500
GTIN	4062406769741
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókokhoz** különböző méreteken és 75 kg teherbírással. Hengerzárral központilag zárható.

**Felhasználás:**

Fiókház a 972010 – 972015 sz. Workstation vagy a 972150 – 972185 sz. ESD munkapadok felszereléséhez.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek. A ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.

**Műszaki leírás**

Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	12

Magasság	500 mm
Kivitel	önállóan felszerelhető
Hasznos magasság	425 mm
Súly	13 kg
Mélység	650 mm
Szélesség	400 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Hengerzár	Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	12×20G
Termék fajtája	Szerszámszekrény-ház