

Garant GRIDLINE

**ESD fiók egykezes egyenkénti kioldással, 12×20G, Fiók előlap magasság: 75mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972036 75
GTIN	4062406773830
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

100%-ban kihúzható fiókok stabil acélszerkezettel, különböző méretekből és 75 kg teherbírással. Alumínium fogantyúk. Fiókok lyukasztásokkal elválasztó lapok elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

**Egykezes egyenkénti fiókkioldással** – megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Kötelezően szükséges minden szerelőköcsihöz, ill. gurítható munkapadhoz és házhoz.

**Alkalmazható:**

Minden 16G ESD házhoz.

**Szín:**

Fiókház és előlapok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

**Műszaki leírás**

Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Előlapmagasság	75 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Hasznos mélység G-ben	20
Hasznos magasság	50 mm
Hasznos szélesség G-ben	12

Hasznos mélység	500 mm
Hasznos szélesség	300 mm
egyenkénti fiókkioldással	igen
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	12×20G
Termék fajtája	Fiók