

Garant GRIDLINE

ESD ház, 16G, fiókokkal való egyéni felszereléséhez, 12×20G, Ház magassága: 300mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972030 300
GTIN	4062406769727
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókokhoz** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Hengerzárral központilag zárható.

Felhasználás:

Fiókház a 972010 – 972015 sz. Workstation vagy a 972150 – 972185 sz. ESD munkapadok felszereléséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek. A ház fiókokkal való felszereléskor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.

Műszaki leírás

Kivitel	önállóan felszerelhető
Hasznos magasság	225 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen

Súly	9,5 kg
Mélység G-ben	20
Magasság	300 mm
Szélesség	400 mm
Szélesség G-ben	12
Mélység	650 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Hengerzár	Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	12×20G
Termék fajtája	Szerszámszekrény-ház