

Garant GRIDLINE

ESD fiók, 12×20G, Fiók előlap magasság: 125mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972035 125
GTIN	4062406769796
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

100%-ban kihúzható fiókok stabil acélszerkezettel, különböző méretekből és 75 kg teherbírással. Alumínium fogantyúk. Fiókok lyukasztatásokkal elválasztó lapok elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Alkalmazható:

Minden 16G ESD házhoz.

Szín:

Fiókház és előlapok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Hasznos magasság	100 mm
Hasznos mélység G-ben	20
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Hasznos szélesség G-ben	12
Előlapmagasság	125 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Hasznos mélység	500 mm
Hasznos szélesség	300 mm

egyenkénti fiókkioldással	nem
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	12×20G
Termék fajtája	Fiók