

Ergonomikus munkaszámoly UP, Szék színe: GREY



Rendelési adatok

Rendelés száma	965416 GREY
GTIN	4016849583976
Árucikk kategória	96B

Leírás

Kivitel:

Zsámoly dinamikus üléshez. Oldalirányban mozgatható, lekerekített, csúszásmentes alsó rész (360°), ezáltal az ülőfelület akár 10°-ban billenthető. Műanyag ház biztonsági gázrugóval, magasságállítás a piros fül meghúzásával.

Plusz ülőpárnával, lágy, strapabíró és hosszú élettartamú, csúszásmentes alsó oldallal, 100% poliészter, mosható max. 30°C-ig.

Ülőfelület és lábazat bazaltszürke RAL 7012, a zsámolykorpusz fekete, az ülőpárna kvarcszürke színű.

Szabvány:
DIN 68877

Műszaki leírás

Súly	4,3 kg
Teherbírás	120 kg
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Szék anyagának színe	kvarcszürke

Ülőlap Ø	280 mm
Lábkereszt anyaga	Műanyag
Ülőfelület anyaga	Szövet
Talp Ø	330 mm
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	450 - 630 mm
Termék fajtája	Zsámoly