

AEG

Ütvecsavarozó, Típus: BSS18MTF12



Rendelési adatok

Rendelés száma	074016 BSS18MTF12
GTIN	4058546374570
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

Erős 18 V akkus ütvecsavarozó 1/2 col négyszög szerszámbefogóval.

- **A munkaterület megvilágítása LED-del.**
- **Puha bevonatú markolat.**
- **Öv akasztó.**
- **4 fokozatú nyomaték-beállítás, beleértve az AutoStop funkciót kerékanyák optimális meghúzásához és meglazításához.**
- **Kefe nélküli motor.**

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül, kartonban.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkukat a 073846 – 073848 sz. alatt talál. Akku induló készletek a 073844 sz. alatt.

Műszaki leírás

Szerszámbefogó meghajtási profil	Külső négyszög
A tartalmazott akkumulátorok száma	0

Energiaellátás	Akkus
Maximális nyomaték	785 Nm
Ütésszám	0 - 3800 min ⁻¹
Akkumulátor-feszültség	18 V
Gyártó jelölése	BSS18MTF12
Max. csavar Ø (8.8 – 12.9)	M16
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
Súly	1,65 kg
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	AEG AS típus 18 V
Termék fajtája	Ütvecsavarozó