

**Garant****ESD elektromosan állítható magasságú munkaállomás Teherbírás max. 250 kg, ESD lap, Típus: 1250/S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972017 1250/S
GTIN	4062406773595
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

ESD munkaállomás elektromos magasságállítással. Nem vezetőképes alap váz emelőegységgel, a stabilizáláshoz hátul és oldalt keresztmervítőkkel. 50 mm vastag vezetőképes ESD lap. 50 mm vastag vezetőképes ESD lap. A kezelőpanel nem ESD vezetőképes. Munkaasztal oldallemezzel, vezetőképes, RAL 7035-höz hasonló világosszürke, felállítás sorban lehetséges.

**Szín:**

Fekete állítható magasságú lábak, RAL 7016 antracit **porszórt bevonatú** keresztmervítők.

**Ajánlás:**

Könnyű ülő és álló szerelési munkákhoz.

**Figyelem:**

A maximális teherbírás miatt csak gurítható ház használható. Kerülje ház felszerelését a munkalap alá. A további felszerelt elemek ennek megfelelően csökkentik a teherbírást. Szállítás teljesen összeszerelve.

**Műszaki leírás**

Munkalap vastagsága	50 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Súly	98 kg

Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	720 - 1200 mm
Max. teherbírás	250 kg
Mélység	750 mm
Emelési sebesség	38 mm/s
Munkalap hossza	1250 mm
Szélesség	1250 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	50 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Munkaasztal