

Garant**ESD elektromosan állítható magasságú munkaállomás Teherbírás max. 250 kg, ESD lap, Típus: 1500****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972017 1500
GTIN	4062406773601
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

ESD munkaállomás elektromos magasságállítással. Nem vezetőképes alap váz emelőegységgel, a stabilizáláshoz hátul és oldalt keresztmervítőkkel. 50 mm vastag vezetőképes ESD lap. 50 mm vastag vezetőképes ESD lap. A kezelőpanel nem ESD vezetőképes. Munkaasztal oldallemez nélkül, sorban nem állítható fel.

Szín:

Fekete állítható magasságú lábak, RAL 7016 antracit **porszórt bevonatú** keresztmervítők.

Ajánlás:

Könnyű ülő és álló szerelési munkákhoz.

Figyelem:

A maximális teherbírás miatt csak gurítható ház használható. Kerülje ház felszerelését a munkalap alá. A további felszerelt elemek ennek megfelelően csökkentik a teherbírást. Szállítás teljesen összeszerelve.

Műszaki leírás

Munkalap hossza	1500 mm
Emelési sebesség	38 mm/s
Mélység	750 mm

Szélesség	1500 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Max. teherbírás	250 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Súly	101 kg
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	610 - 1200 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	50 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Munkaasztal