



## Lézeres távolságmérő készülék, Típus: GLM100-25C



### Rendelési adatok

Rendelés száma	465560 GLM100-25C
GTIN	4059952614298
Árucikk kategória	46T

### Leírás

#### Kivitel:

Lézeres távolságmérő készülék robusztus, ütésálló házzal, fröccsenő víznek és pornak ellenáll. Megvilágított, három soros kijelző az optimális leolvasás érdekében. 2. lézerosztály az IEC 825-1 szerint. Pontosság nagy távolságról. Mérések átvitele Bluetooth-on keresztül a MeasureOnApp-ra.

#### Kivitel reklámszöveg:

Lézeres távolságmérő készülék robusztus, ütésálló házzal, fröccsenő víznek és pornak ellenáll. Megvilágított, három soros kijelző az optimális leolvasás érdekében. 2. lézerosztály az IEC 825-1 szerint. 1/4 col állványmenet. Az integrált 360°-os dőlésérzékelő a ház ráhelyezésével közvetlenül kijelzi egy tárgy ferdeségét és közvetett magasságmérést tesz lehetővé. Digitális alaprajz készítése, meglévő alaprajz importálása, szerkesztése és a munka eredményének exportálása, valamint egyszerű építési területi méretezés. Bluetooth® adattovábbítás.

#### Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

Védőtok. Elem 081551 LR6 sz.

#### Opcionális tartozék:

Állvány 468558 sz.

## Műszaki leírás

A tartalmazott elemek száma	2
Súly	230 g
Felület- / térfogatszámítás	igen
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Sorozat	GLM100-25C
Áramellátás	081551 LR6
Dőlésérzékelő	360 fok
Szélesség	64 mm
Utolsó mérések behívása	igen
Mérési pontosság	±1,5 mm
Indirekt mérés (Pitagorasz)	igen
Összeadás/kivonás	igen
Digitális célkereső	igen
Gyártó jelölése	GLM100-25C
Hossz	142 mm
IP védettségi osztály	IP 54
Energiaellátás	Elemes
Magasság	28 mm
Hatótávolság	100 m
Állványmenet	1/4 coll
Minimum / maximum mérés	igen
Lézerosztály az IEC 825-1 szerint	2
Termék fajtája	Távolságmérő készülék

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6

081551 LR6