



Önszintező keresztvonal lézer GLL, Típus: 2-15G



Rendelési adatok

Rendelés száma	468490 2-15G
GTIN	4059952511054
Árucikk kategória	46T

Leírás

Kivitel:

Kompakt keresztvonal lézer önszintező lézervonalakkal. Vonalak gyors, horizontális és vertikális beállítása. A robusztus forma puha betétekkel véd az ütések ellen. Pornak és fröccsenő víznek ellenáll. Két további függőleges függővonal pont.

Egy vízszintes és 2 függőleges 360°-os vonal számos új felhasználást tesz lehetővé egyidejű jelöléshez, beállításhoz és szintezéshez beltérben. Nagy, akár 120 m munkatartomány az LR 7 Professional vevőegység (tartozék) segítségével. **IP64 védelem.** Robusztus felépítésű besüllyesztett lencsékkel és gumírozott házzal igényes munkafeltételek melletti használathoz. Kényelmes, gyors és biztonságos rögzítés a nagyon erős mágnesekkel rendelkező LB 10 Professional univerzális tartónak köszönhetően.

Zöld lézervonalak a legjobb láthatóság érdekében rossz fényviszonyok esetén is.

Funkció:

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

4x 081561 sz. LR6 elem, LB 10 univerzális tartó, lézer céltábla, védőtok.

Műszaki leírás

Magasság	115 mm
Hatótávolság	15 m
Állványmenet	1/4 coll
Energiaellátás	Elemes
Gyártó jelölése	GLL 2-15 G
A tartalmazott elemek száma	4
Hibahatár	$\pm 0,3$ mm/m
Szintezési tartomány	± 4 fok
Lézerosztály	2
Súly	570 g
Hossz	126 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma	081561 LR6
Szélesség	63 mm
Lézer színe	zöld
IP védettségi osztály	IP 64
Termék fajtája	Keresztvonal lézer

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
---	------------