

HOLEX**Vágásálló és hővédelmi kesztyű pár, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094619 8
GTIN	4062406773373
Árucikk kategória	02H

Leírás**Kivitel:**

HOLEX vágásálló és hővédelmi kesztyű 10-es fonalsűrűségű kötéstechológiával. C vágásvédelmi kategória. Kontakthő védelem max. 250°C-ig (maximum 15 másodperc).

Szabvány:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

EN 388	4X31C
EN 407	X2XXXX
Érintkező hő max.	250 °C
Hordozóanyag	Poliészter, aramid, üvegszál
Bevonat	Nitril

Festék	narancssárga / fekete
Felhasználás	többször használatos
Felhasználási tartomány	Univerzális
Kötéstechnológia	10G
Vágásvédelmi kategória	C
Szabvány	EN 407
Termék fajtája	Hővédelmi kesztyűk