

Garant**Turbómaró készlet bevonattal GARANT Master Steel - durva, 5 részes, HM AlCrN, Turbómarók száma: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	547405 5
GTIN	4062406774479
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett**. Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el. Szár Ø 6 mm. Az új fejlesztésű innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű extrém nyugodt járás és nagyon jó irányíthatóság mellett. Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el nagyoló és simító felhasználásnál.

STEEL Cut HM turbómaró készlet a gyakori alakokban.

Nagyteljesítményű bevonattal a hosszabb élettartam, kevesebb hőbevitel, jobb forgácselvezetés érdekében.

- **Nagy anyagleválasztás.**
- **Nyugodt járás.**
- **Nagyteljesítményű bevonat a csekély hőterhelés, hosszabb élettartam, továbbfejlesztett forgácselvezetés érdekében.**
- **A legmodernebb alapanyag, acél anyagokhoz optimalizálva.**
- **Extrém élettartamok.**

A GARANT turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből.

Felhasználás:

Acél és acélöntvény **megmunkálásához optimalizálva.**

Mind kézi, mind ipari robot felhasználáshoz alkalmas, szinte minden acél anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat- és felület megmunkáláshoz.

Tartalom:

1–1 db 547400 sz. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225 méret.

Figyelem:

Rossz hővezető-képességű anyagok; a turbómarók kék elszíneződésének és a kenődésnek az elkerülése érdekében a fordulatszámot csökkenteni kell.

Műszaki leírás

Sorozat	GARANT Master Steel
Szerszámanyag	HM AlCrN
Szár Ø	6 mm
Turbómarók száma	5
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		

Tartozék

Turbómaró, bevonattal GARANT Master Steel – durva Típus C1225

547400 C1225

Turbómaró, bevonattalGARANT Master Steel – durva Típus F1225	547400 F1225
Turbómaró, bevonattalGARANT Master Steel – durva Típus A1225	547400 A1225
Turbómaró, bevonattalGARANT Master Steel – durva Típus D1210	547400 D1210
Turbómaró, bevonattalGARANT Master Steel – durva Típus G1225	547400 G1225