

Garant**Digitális tolómérő HCT IP67 Bluetooth-szal és kör keresztmetszetű mélységmérővel, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412783 150
GTIN	4062406773953
Árucikk kategória	41A

Leírás**Kivitel:**

Digitális tolómérő IP 67 HCT, **Bluetooth 5.0** technológiával. **Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal.** Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 10 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi. 2 komponenses ház **jó fogású Haptoprene felülettel.** A tolómérő vízzel, hűtőfolyadékkal, olajjal és porral szemben ellenálló. Leppelt mérőfelületek. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobil applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez. Human Interface Device (HID) által is használható.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Alkatrész:

Elemtartó 412237 sz. B méret.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,01 mm
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HCT Windows App

Sorozat	HCT
Mélységmérő	Ø 1,6
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Leolvasás	0,0005 coll
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560
IP védettségi osztály	IP 67
Csőrhossz	40 mm
Nemzetközi méret	CR2032
Elem típusa	Gombelem
Szabvány	ISO 13385
Mélységmérő van	igen
Energiaellátás	Elemes
Kalibrálás	A1
A tartalmazott elemek száma	1
Mérési eltérés E MPE	±0,02 mm
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolmérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolmérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolmérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Takarólap tolómérőhöz Típus B	412237 B
Csavar mélységmérő tartóhoz	412236
Típus SPRING	412240 SPRING