

**Garant****Digitális tolómérő HCT IP67 Bluetooth-szal, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412781 150
GTIN	4062406773922
Árucikk kategória	41A

**Leírás****Kivitel:**

Digitális tolómérő IP 67 HCT, **Bluetooth 5.0** technológiával. **Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal.** Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 10 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi. 2 komponenses ház **jó fogású Haptoprene felülettel.** A tolómérő vízzel, hűtőfolyadékkal, olajjal és porral szemben ellenálló. Leppelt mérőfelületek. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobil applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez. Human Interface Device (HID) által is használható.

**Funkció:**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

**Alkatrész:**

Elemtartó 412237 sz. B méret.

**Műszaki leírás**

Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
Kalibrálás	A1
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
A tartalmazott elemek száma	1

Szabvány	ISO 13385
Nemzetközi méret	CR2032
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560
IP védettségi osztály	IP 67
Sorozat	HCT
Leolvasás	0,0005 coll
Energiaellátás	Elemes
Elem típusa	Gombelem
Csőr hossz	40 mm
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HCT Windows App
Leolvasás	0,01 mm
Mélységmérő van	igen
Mérési eltérés E MPE	$\pm 0,02$ mm
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

## Szolgáltatások

Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Takarólap tolómérőhöz Típus B	412237 B
Csavar mélységmérő tartóhoz	412236
Típus SPRING	412240 SPRING