

Garant**Digitális tolómérő HCT IP67 Bluetooth-szal, Méréstartomány: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412781 200
GTIN	4062406773939
Árucikk kategória	41A

Leírás**Kivitel:**

Digitális tolómérő IP 67 HCT, **Bluetooth 5.0** technológiával. **Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal.** Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 10 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi. 2 komponenses ház **jó fogású Haptoprene felülettel.** A tolómérő vízzel, hűtőfolyadékkal, olajjal és porral szemben ellenálló. Leppelt mérőfelületek. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobil applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez. Human Interface Device (HID) által is használható.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Alkatrész:

Elemtartó 412237 sz. B méret.

Műszaki leírás

Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Leolvasás	0,0005 coll
Mélységmérő van	igen
Kalibrálás	A1

Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
Csőrhossz	50 mm
Nemzetközi méret	CR2032
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HCT Windows App
Leolvasás	0,01 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Szabvány	ISO 13385
Elem típusa	Gombelem
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560
Sorozat	HCT
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Takarólap tolómérőhöz Típus B	412237 B
Csavar mélységmérő tartóhoz	412236
Típus SPRING	412240 SPRING