

Garant**Digitális tolómérő HCT IP67 Bluetooth-szal, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412781 300
GTIN	4062406773946
Árucikk kategória	41A

Leírás**Kivitel:**

Digitális tolómérő IP 67 HCT, **Bluetooth 5.0** technológiával. **Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal.** Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 10 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi. 2 komponenses ház **jó fogású Haptoprene felülettel.** A tolómérő vízzel, hűtőfolyadékkal, olajjal és porral szemben ellenálló. Leppelt mérőfelületek. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobil applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez. Human Interface Device (HID) által is használható. mélységmérő nélkül

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Alkatrész:

Elemtartó 412237 sz. B méret.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,01 mm
Elem típusa	Gombelem
Energiaellátás	Elemes
A tartalmazott elemek száma	1

Nemzetközi méret	CR2032
Kalibrálás	A1
Csőrhossz	64 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HCT Windows App
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560
Leolvasás	0,0005 coll
Mélységmérő van	nem
Sorozat	HCT
Szabvány	ISO 13385
IP védettségi osztály	IP 67
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021000 300
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021010 300

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------

Takarólap tolómérőhöz Típus B	412237 B
Csavar mélységmérő tartóhoz	412236
Típus SPRING	412240 SPRING