

Garant**HCT digitális mélységmérő tolómérő IP67 Bluetooth-szal, Méréstartomány: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418685 200
GTIN	4062406773977
Árucikk kategória	41A

Leírás**Kivitel:**

Nagyon nagyméretű, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal. Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 20 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi. 2 komponenses ház **jó fogású Haptoprene felülettel.** Leppelt mérőfelületek. A mérősín elől finom, edzett mérőcsappal, Ø 1,5 mm, 5 mm hosszú. Preset funkcióval (méret előbeállítás). Digitális mélységmérő tolómérő IP67 HCT Bluetooth 5.0 technológiával. **Nagyon nagyméretű, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal.** Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 10 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi. 2 komponenses ház **jó fogású Haptoprene felülettel.** Leppelt mérőfelületek. A mérősín elől finom, edzett mérőcsappal, Ø 1,5 mm, 5 mm hosszú. Preset funkcióval (méret előbeállítás).

Bluetooth-os kivitel. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobil applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez. Human Interface Device (HID) által is használható.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő híd, 320 mm hosszú 418689 sz., mérőbetét távolságméréshez 418630 sz.

Műszaki leírás

Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Sorozat	HCT
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Interfész	Bluetooth kapcsolat
A tartalmazott elemek száma	1
Kalibrálás	A1
Mérőszín keresztmetszete	16x3,5 mm
Elem típusa	Gombelem
Híd hossza	100 mm
Energiaellátás	Elemes
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HCT Windows App
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Szabvány	ISO 13385
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max. méréstartomány 200 mm	021220 200
	021230 200

DAkKS kalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max.
méréstartomány 200 mm

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Takarólap tolómérőhöz Típus B	412237 B
Csavar mélységmérő tartóhoz	412236