

Garant**HCT digitális mélységmérő tolómérő IP67 Bluetooth-szal, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 418685 300 |
| GTIN | 4062406773984 |
| Árucikk kategória | 41A |

Leírás**Kivitel:**

Nagyon nagyméretű, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal. Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 20 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi. 2 komponenses ház **jó fogású Haptoprene felülettel.** Leppelt mérőfelületek. A mérősín elől finom, edzett mérőcsappal, Ø 1,5 mm, 5 mm hosszú. Preset funkcióval (méret előbeállítás). Digitális mélységmérő tolómérő IP67 HCT Bluetooth 5.0 technológiával. **Nagyon nagyméretű, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal.** Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 10 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi. 2 komponenses ház **jó fogású Haptoprene felülettel.** Leppelt mérőfelületek. A mérősín elől finom, edzett mérőcsappal, Ø 1,5 mm, 5 mm hosszú. Preset funkcióval (méret előbeállítás).

Bluetooth-os kivitel. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobil applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez. Human Interface Device (HID) által is használható.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő híd, 320 mm hosszú 418689 sz., mérőbetét távolságméréshez 418630 sz.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| IP védettségi osztály | IP 67 |
| Kalibrálás | A1 |
| Interfész | Bluetooth kapcsolat |
| Átkapcsolható leolvasás | 0,01 mm |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszama | 081560 CR2032 |
| Sorozat | HCT |
| Rádiójeles használat | HID (Human Interface Device) |
| Rádiójeles használat | HCT Mobile App |
| Rádiójeles használat | HCT Windows App |
| Energiaellátás | Elemes |
| Híd hossza | 100 mm |
| Átkapcsolható leolvasás | 0,0005 coll |
| Mérőszín keresztmetszete | 16×3,5 mm |
| Elem típusa | Gombelem |
| A tartalmazott elemek száma | 1 |
| Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm |
| Szabvány | ISO 13385 |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / inch |
| Méréstechnika | digitális |
| Alapanyag | Nemesacél, INOX |
| Minden alkatrész | Edzett |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Termék fajtája | Mélységmérő tolómérő |

Szolgáltatások

KalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max.
méréstartomány 300 mm

021220 300

021230 300

DAkKS kalibrálásHorgas mélységmérő tolómérő Max.
méréstartomány 300 mm

Tartozék

| | |
|--|---------------|
| Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032 | 081560 CR2032 |
| Takarólap tolómérőhöz Típus B | 412237 B |
| Csavar mélységmérő tartóhoz | 412236 |