



Önterülő keresztvonalas lézer LINO, Típus: L6RS



Rendelési adatok

Rendelés száma	468486 L6RS
GTIN	7640180530640
Árucikk kategória	47C

Leírás

Kivitel:

Robusztus, ergonomikus műanyag ház, por és fröccsenő víz ellen védett. Önszintező multivonalas lézer 3× 360° lézervonallal. Egy horizontális és két vertikális 360°-os lézervonal. Vékony, éles és jól látható lézervonalak. A lézerteljesítmény 3 fokozatban állítható be a jobb láthatóság vagy hosszabb működési idő érdekében. Ferde helyzet esetén nagy távolságon önszintező. Időmegtakarítás a függőleges pont egyszerű beállításának köszönhetően. Fix függőleges pont az integrált alapnak köszönhetően. A lézervonalak egyszerűen és precízen beállíthatóak $\pm 10^\circ$ -ban. Mentés funkció a személyes beállításokhoz. Pornak és fröccsenő víznek ellenáll. A három féle áramellátási koncepció megszakítás nélküli munkavégzést tesz lehetővé. Választhatóan Li-Ion akkumulátorral, AA elemmel vagy tápegységgel működtethető.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

3× 081561 sz. LR6 elem, lézer céltábla, táska.

Műszaki leírás

Magasság	110 mm
Súly	530 g
Állványmenet	1/4 UNC coll
A tartalmazott elemek száma	3
Lézer színe	piros
Hatótávolság vevővel	70 m
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma	081561 LR6
Hatótávolság	25 m
IP védettségi osztály	IP 54
Szélesség	60 mm
Energiaellátás	Elemes
Hibahatár	$\pm 0,2$ mm/m
Szintezési tartomány	± 4 fok
Mélység	100 mm
Sorozat	LINO
Átmérő vevőegységgel	140 m
Üzemidő	25 óra
Termék fajtája	Keresztvonal lézer

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
---	------------