



Önterülő keresztvonalas lézer LINO, Típus: L6GS



Rendelési adatok

Rendelés száma	468486 L6GS
GTIN	7640180530657
Árucikk kategória	47C

Leírás

Kivitel:

Robusztus, ergonomikus műanyag ház, por és fröccsenő víz ellen védett. **Zöld lézervonalakkal az optimális láthatóság érdekében. Akár 400%-kal jobban látható, mint a piros lézersugár.** Önszintező multivonalas lézer 3× 360° lézervonallal. Egy horizontális és két vertikális 360°-os lézervonal. Vékony, éles és jól látható lézervonalak. A lézerteljesítmény 3 fokozatban állítható be a jobb láthatóság vagy hosszabb működési idő érdekében. Ferde helyzet esetén nagy távolságon önszintező. Időmegtakarítás a függőleges pont egyszerű beállításának köszönhetően. Fix függőleges pont az integrált alapnak köszönhetően. A lézervonalak egyszerűen és precízen beállíthatóak $\pm 10^\circ$ -ban. Mentés funkció a személyes beállításokhoz. Pornak és fröccsenő víznek ellenáll. A három féle áramellátási koncepció megszakítás nélküli munkavégzést tesz lehetővé. Választhatóan Li-Ion akkumulátorral, AA elemmel vagy tápegységgel működtethető.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Li-Ion akku, töltőkészülék hálózati adapterrel, lézer céltábla, táska.

Műszaki leírás

Szélesség	60 mm
Akkumulátor kapacitás	5,2 Ah
Szintezési tartomány	±4 fok
Állványmenet	1/4 UNC coll
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Lézer színe	zöld
Mélység	100 mm
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Energiaellátás	Elemes
IP védettségi osztály	IP 54
Sorozat	LINO
Súly	530 g
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Hatótávolság	35 m
Hibahatár	±0,2 mm/m
Hatótávolság vevővel	70 m
Magasság	110 mm
Átmérő vevőegységgel	140 m
Üzemidő	11 óra
Termék fajtája	Keresztvonal lézer