

Garant**VHM teljes rádiuszmáró, bevonat nélkül, Ø f8 DC: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	207135 3
GTIN	4045197126443
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Teljes rádiuszmáró hosszú vágóélel.

Műszaki leírás

Fogak száma Z	2
Vágóél Ø D _c	3 mm
Előtolás f _z szélézéshez acélban < 900 N/mm ²	0,011 mm
Előtolás f _z másolómaráshoz acélban < 900 N/mm ²	0,013 mm
Szár Ø D _s	3 mm
Teljes hossz L	60 mm
Élhossz L _c	20 mm
Spirálszög	30 fok
Rádiusz R	1,5 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Tűrés névleges Ø	f8
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges

Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,3×D szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,05×D szélezésnél
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	230 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	140 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	M
GG(G)	alkalmas	70 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	160 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		