

**Oldalcsiszoló (A) 4 rétegű, Ø 50 mm, Szemcsézet: 80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	555171 80
GTIN	4007220152768
Árucikk kategória	55G

Leírás**Kivitel:**

Speciális szerszám 4 rétegű egymásba kapaszkodó csiszolóvászonnal és központos menetes befogóval.

Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyek oldalsó csiszolásához, mint a hornyok, üregek és hézagok. A csiszolás az alsó és a felső oldallal lehetséges.

Figyelem:

A 555175 sz. felfogó tüskét használja.

Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Ajánlott fordulatszám: 6500 min⁻¹

Műszaki leírás

Szemcseméret	80
Tárcsa Ø	50 mm
Csiszolóanyag	Korund csiszolószemcse (A).
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Csiszolóeszköz alapja	Vászon
Terméknév attribútum	Ø 50 mm
Meghajtó gép	Egyenes csiszoló
Ajánlott fordulatszám	6500 min ⁻¹
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Száraz	alkalmas		