



UNO szerszámbemérő készülék, Típus: UP



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 355020 UP |
| GTIN | 4034221174642 |
| Árucikk kategória | 34H |

Leírás

Kivitel:

- Nagyméretű multi érintőképernyő magától értetődő és egyszerű Microvision felülettel.
- Beállítás az SK50 alapbefogónál.
- Változatos tárolási lehetőségek többek között szerszámbefogókhoz, adapterekhez és kezelőelemekhez, mint egér, billentyűzet és nyomtató.
- Mindkét tengely állítása a Release-by-Touch (X/Y) által külön ill. egyidejűleg.
- Mindkét tengely (X / Z) finomállítása forgótárcsával.
- Orsó 4×90° és 3×120° - indexálással és pneumatikus orsófékkel eszterga szerszámokhoz.
- Kamera 32-szeres nagyítással.

A készülék az opcionálisan kapható, gyártáshoz kapcsolódó Hoffmann Group Connected szoftverrel együtt működik.

Előny:

Hoffmann Group Connected

Ez a termék egy építőelemet jelent a digitálisan hálózatba kötött gyártáshoz. A termelékenység növelése a megfelelő szoftvermodullal együtt lehetséges.

Felhasználás:

Szerszámoknak a gépnél a termelési területen vagy munka előkészítése során történő beméréséhez és előbeállításához.

Tartalom:

Billentyűzet, egér, termo címke nyomtató címkékkel, vágóél tisztító, külső kamera fényképes nyilvántartáshoz, alapszekrény (beleértve egy szárnyas ajtó, három fiók, mérőszoftver az összes világnyelven, **üzembe helyezés és oktatás (1 nap)**).

Opcionális tartozék:

A Haimer szerszámbemérő készülékek kompatibilisek a Nr. 354771; 354773; 354775; 354777 és 354779 sz GARANT szűkítőkkal. Haimer szűkítők külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Figyelem:

Tartalmazza a szerszámbemérő készülék és a szerszámgép közötti adatátviteli kapcsolatot posztprocesszor által. A HAIMER standard posztprocesszorokkal való kompatibilitást előzetesen ellenőrizni kell. Ha az Ön gépét ez a standard csomag nem tartalmazza, további költségek merülhetnek fel.

További UNO modellek (autofocus és automatic drive) és a VIO sorozat külön ajánlatkérésre kapható.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Súly | 300 kg |
| Teljes szélesség | 2264 mm |
| Alapbefogó | SK50 ultra precíziós orsó |
| Méréstartomány X | 400 mm |
| Mélység | 590 mm |
| Alap szélessége | 1294 mm |
| Méréstartomány Z | 400 mm |
| Orsóterhelés | 30 kg |
| Gyorsállítás | pneumatikus |
| Második kamera az objektív tartóban | nem |
| Villás idomszer X | 100 mm |
| Teljes magasság | 1735 mm |
| Sorozat | Hoffmann Group Connected |
| Interfész | Hoffmann Group Connected |
| Kijelző mérete | 22 coll |
| Termék fajtája | Beállító készülék |

