



Zsugorbefogó Power Shrink Chuck, Safe-Lock-kal, HSK-A 100 rövid, Befogási Ø D1: 6mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	307940 6
GTIN	4034221129130
Árucikk kategória	34I

Leírás

Kivitel:

Zsugorbefogó a maximális forgácsolási teljesítmény érdekében nagyteljesítményű forgácsolásnál (HPC). Az optimalizált design összekapcsolja a merevséget a rezgécsillapítással. Ez kíméli a gépet, az orsót és a szerszámot.

- **A Safe-Lock szerszámkihúzás elleni védelem megakadályozza a szerszám véletlen kihúzását.**
- **Nagy forgácsolási teljesítmény a magasabb fordulatszámoknak, nagyobb előtolásnak és nagyobb forgácsolási mélységnek köszönhetően.**
- **Rövidebb megmunkálási idők.**
- **Nyugodtabb járás, ezáltal jobb felületminőség, ill. kíméli a szerszámot, orsót és a gépet.**
- **Menetes furatokkal a csavarokkal való kiegyensúlyozáshoz.**
- **Zárható Cool Jet furatokkal.**
- **Hosszbeállító csavarral (állítási út 10 mm).**

Felhasználás:

Hengeres szárú **Safe-Lock köszörülésű** szerszámok befogásához h6 tűréssel. Alkalmas minden zsugorbefogó készülékhez pl. indukciós, érintkező és forró levegős zsugorbefogó készülékhez.

Opcionális tartozék:

Safe-Lock köszörülésű marót lásd a VHM maróknál.

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó készülék 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Figyelem:

További zsugorbefogók **Safe-Lock**-kal külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Külső Ø D	60 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható
A-méret kinyúlási hossz	85 mm
Ø D ₂	21 mm
Befogási Ø D ₁	6 mm
Maximális befogási mélység L _E	36 mm
Befogó	HSK-A 100 rövid
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Szerszám kihúzás elleni védelem	Safe-Lock h6
Termék fajtája	Zsugorbefogó