



## Zsugorbefogó Power Shrink Chuck, Safe-Lock-kal, HSK-A 63 ultra rövid, Befogási Ø D1: 20mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	307935 20
GTIN	4034221063694
Árucikk kategória	34I

### Leírás

#### Kivitel:

Zsugorbefogó a maximális forgácsolási teljesítmény érdekében nagyteljesítményű forgácsolásnál (HPC). Az optimalizált design összekapcsolja a merevséget a rezgéscsillapítással. Ez kíméli a gépet, az orsót és a szerszámot.

- **A Safe-Lock szerszámkihúzás elleni védelem megakadályozza a szerszám véletlen kihúzását.**
- **Nagy forgácsolási teljesítmény a magasabb fordulatszámoknak, nagyobb előtolásnak és nagyobb forgácsolási mélységnek köszönhetően.**
- **Rövidebb megmunkálási idők.**
- **Nyugodtabb járás, ezáltal jobb felületminőség, ill. kíméli a szerszámot, orsót és a gépet.**
- **Menetes furatokkal a csavarokkal való kiegyensúlyozáshoz.**
- **Zárható Cool Jet furatokkal.**
- **Hosszbeállító csavarral (állítási út 10 mm).**

#### Felhasználás:

Hengeres szárú **Safe-Lock köszörülésű** szerszámok befogásához h6 tűréssel. Alkalmas minden zsugorbefogó készülékhez pl. indukciós, érintkező és forró levegős zsugorbefogó készülékhez.

#### Opcionális tartozék:

Safe-Lock köszörülésű marót lásd a VHM maróknál.

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó készülék 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

#### Figyelem:

További zsugorbefogók **Safe-Lock**-kal külön ajánlatkérésre.

## Műszaki leírás

Külső Ø D	43,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	35,5 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható
A-méret kinyúlási hossz	75 mm
Maximális befogási mélység L <sub>E</sub>	49 mm
Befogó	HSK-A 63 ultra rövid
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Szerszám kihúzás elleni védelem	Safe-Lock h6
Termék fajtája	Zsugorbefogó