

STARCKE®**Papír tépőzáras csiszoló háromszög (A) Lyukasztás 6 darab, Szemcsézet: 80****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 557636 80 |
| GTIN | 4002748777752 |
| Árucikk kategória | 56Z |

Leírás**Kivitel:**

Starcke 540 FK csiszolópapír (F-papír) **nagy szilárdsággal és sűrű szórással**. Nagy csiszolási teljesítmény a speciálisan kezelt korund **(A)** szemcséknek köszönhetően.

Felhasználás:

Univerzálisan használható fémek, színes és könnyűfémek, lakk, festék, fa és műanyag csiszolásához.

Alkalmazható:

Bosch Multi-Cutter-hez használható.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|---------|
| Finomsági fok | durva |
| Szemcsézet | 80 |
| Csiszolóanyag | Korund |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Szélesség | 88 mm |
| Hossz | 93 mm |

Termék fajtája

Tépőzáras csiszolópapír

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | feltételesen alkalmas | | |
| INOX | feltételesen alkalmas | | |
| Ti | feltételesen alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Fa | alkalmas | | |
| Lakk | feltételesen alkalmas | | |
| Uni | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |