


3M Roloc™**Vlies finiselőkorong (CER) PN-DR, Ø 50,8 mm, Szemcseméret: 280**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|--------------|
| Rendelés száma | 554068 280 |
| GTIN | 638060893036 |
| Árucikk kategória | 53M |

Leírás

Kivitel:

Univerzális és nagy teljesítményű **nylon vlies precíziós kialakítású kerámia csiszolászemcsével (CER)** a nagy leválasztás és a hosszú élettartam érdekében.

Felhasználás:

Fémfelületek tisztításához, zsírtalanításához, mattításához.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Finomsági fok | finom |
| Kivitel | A very fine |
| Szemcseméret | 280 |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Terméknév attribútum | Ø 50,8 mm |
| Maximális fordulatszám | 23000 min ⁻¹ |
| Termék fajtája | Csiszoló vlies |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Fa | alkalmas | | |
| Kőzet | feltételesen alkalmas | | |
| Lakk | alkalmas | | |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |