


**3M Roloc™****Vlies finiselőkorong (CER) PN-DR, Ø 76,2 mm, Szemcseméret: 100**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	554069 100
GTIN	638060892909
Árucikk kategória	53M

## Leírás

**Kivitel:**

Univerzális és nagy teljesítményű **nylon vlies precíziós kialakítású kerámia csiszolószemcsével (CER)** a nagy leválasztás és a hosszú élettartam érdekében.

**Felhasználás:**

Fémfelületek tisztításához, zsírtalanításához, mattításához.

## Műszaki leírás

Finomsági fok	durva
Kivitel	A coarse
Szemcseméret	100
Tárcsa Ø	50,8 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 76,2 mm
Maximális fordulatszám	18000 min <sup>-1</sup>

Termék fajtája

Csiszoló vlies

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		