



Hárompofás esztergatokmány, acél rövidkúpos felfogással, DIN 702-2, Külső Ø A / kúp: 160/4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	310655 160/4
GTIN	4019208036564
Árucikk kategória	36S

Leírás

Kivitel:

- Kézi működtetésű esztergatokmány spiráltárcsával, központos szorítással.
- Súly- és tömegtehetetlenség csökkentett acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
- Nagy körfutási pontosság.

Felhasználás:

Az esztergatokmányt mindig tokmányfelfogó tárcsa nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.

DIN 55029 orsófejekhez **Camlock-tőcsavarokkal.**

Szabvány:

DIN 702-2.

Tartalom:

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

1 készlet = 3 edzett fűrőpofa, kifelé lépcsőzetes és 1 készlet = 3 edzett esztergapofa, befelé lépcsőzetes.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 314000 – 315200 sz. **Védőbetétet** lásd 312800 sz.

Figyelem:

Ékrudas hárompofás esztergatókmányt lásd 313120 – 313140 sz.

A DIN 702-2 a régi DIN 55029 szabványnak felel meg.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	4600 min ⁻¹
Külső Ø A	160 mm
Súly	9,5 kg
Kúpméret	4
Kulcsnégyszög K	10 mm
Tőcsavarok száma	3
Áteresztés E	42 mm
Magasság pofákkal H ₂	92 mm
Tőcsavarok mérete	PG11
Magasság pofák nélkül H ₁	66 mm
Központosító Ø B	63,5 mm
Szabvány	DIN 702-2
Színkódok a tartozékokhoz	Röhm spirálmenetes esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok

Tartozék

Munkadarab ütköző Magasság h 15 mm	313033 15
Munkadarab ütköző, alapmodul Magasság h 15 mm	313036 15
Alappofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 160 mm	314000 160
Alappofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 160 mm	314600 160
Fúrópofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 160	315000 160
Esztergapofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 160	315200 160

