



## Hárompofás esztergatokmány, acél rövidkúpos felfogással, DIN 702-2, Külső Ø A / kúp: 200/6mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	310655 200/6
GTIN	4019208036748
Árucikk kategória	36S

### Leírás

#### Kivitel:

- Kézi működtetésű esztergatokmány spiráltárcsával, központos szorítással.
- Súly- és tömegtehetetlenség csökkentett acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
- Nagy körfutási pontosság.

#### Felhasználás:

**Az esztergatokmányt mindig tokmányfelfogó tárcsa nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.**

DIN 55029 orsófejekhez **Camlock-tőcsavarokkal.**

#### Szabvány:

**DIN 702-2.**

#### Tartalom:

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

1 készlet = 3 edzett fűrőpofa, kifelé lépcsőzetes és 1 készlet = 3 edzett esztergapofa, befelé lépcsőzetes.

#### Opcionális tartozék:

**Tartalék és kiegészítő pofákat** lásd 314000 – 315200 sz. **Védőbetétet** lásd 312800 sz.

**Figyelem:**

Ékrudas hárompofás esztergatókmányt lásd 313120 – 313140 sz.

A DIN 702-2 a régi DIN 55029 szabványnak felel meg.

**Műszaki leírás**

Magasság pofák nélkül H <sub>1</sub>	74,5 mm
Tőcsavarok száma	6
Súly	16,7 kg
Áteresztés E	55 mm
Magasság pofákkal H <sub>2</sub>	107 mm
Kúpméret	6
Külső Ø A	200 mm
Kulcsnégyszög K	11 mm
Maximális fordulatszám	4000 min <sup>-1</sup>
Tőcsavarok mérete	5/8-18
Központosító Ø B	106,4 mm
Szabvány	DIN 702-2
Színkódok a tartozékokhoz	Röhm spirálmenetes esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok

**Tartozék**

Munkadarab ütköző Magasság h 15 mm	313033 15
Munkadarab ütköző, alapmodul Magasság h 15 mm	313036 15
Alappofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 200 mm	314000 200
Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 200 mm	314400 200
Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy Befogó típus 200 mm	314425 200
Alappofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 200 mm	314600 200
Fúrópofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 200	315000 200

Esztergapofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus  
200

---

315200 200