



## Hárompofás esztergatokmány, acél rövidkúpos felfogással, DIN 702-3, Külső Ø A / kúp: 125/4mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	310705 125/4
GTIN	4019208525082
Árucikk kategória	36S

### Leírás

#### Kivitel:

- Kézi működtetésű esztergatokmány spiráltárcsával, központos szorítással.
- Súly- és tömegtehetetlenség csökkentett acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
- Nagy körfutási pontosság.

#### Felhasználás:

**Az esztergatokmányt mindig tokmányfelfogó tárcsa nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.**

DIN 55027 orsófejekhez **tőcsavarokkal és peremes anyákkal.**

#### Szabvány:

**DIN 702-3.**

#### Tartalom:

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

1 készlet = 3 edzett fúrópofa, kifelé lépcsőzetes és 1 készlet = 3 edzett esztergapofa, befelé lépcsőzetes.

#### Opcionális tartozék:

**Tartalék és kiegészítő pofákat** lásd 314000 – 315200 sz. **Védőbetétet** lásd 312800 sz.

**Figyelem:**

Ékrudas hárompofás esztergatókmányt lásd 313120 – 313140 sz.

A DIN 702-3 a régi DIN 55027 szabványnak felel meg.

**Műszaki leírás**

Magasság pofák nélkül H <sub>1</sub>	69 mm
Tőcsavarok mérete	M10
Súly	6,2 kg
Kulcsnégyszög K	9 mm
Áteresztés E	32 mm
Magasság pofákkal H <sub>2</sub>	93 mm
Tőcsavarok száma	3
Maximális fordulatszám	5500 min <sup>-1</sup>
Központosító Ø B	63,5 mm
Szabvány	DIN 702-3
Színkódok a tartozékokhoz	Röhm spirálmenetes esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok