



Hárompofás esztergatokmány, acél rövidkúpos felfogással, DIN 702-3, Külső Ø A / kúp: 250/6mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	310705 250/6
GTIN	4019208026077
Árucikk kategória	36S

Leírás

Kivitel:

- Kézi működtetésű esztergatokmány spiráltárcsával, központos szorítással.
- Súly- és tömegtehetetlenség csökkentett acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
- Nagy körfutási pontosság.

Felhasználás:

Az esztergatokmányt mindig tokmányfelfogó tárcsa nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.

DIN 55027 orsófejekhez **tőcsavarokkal és peremes anyákkal.**

Szabvány:

DIN 702-3.

Tartalom:

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

1 készlet = 3 edzett fűrőpofa, kifelé lépcsőzetes és 1 készlet = 3 edzett esztergapofa, befelé lépcsőzetes.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 314000 – 315200 sz. **Védőbetétet** lásd 312800 sz.

Figyelem:

Ékrudas hárompofás esztergatókmányt lásd 313120 – 313140 sz.

A DIN 702-3 a régi DIN 55027 szabványnak felel meg.

Műszaki leírás

Kulcsnégyszög K	12 mm
Maximális fordulatszám	3000 min ⁻¹
Áteresztés E	76 mm
Súly	28 kg
Kúpméret	6
Magasság pofákkal H ₂	124 mm
Tőcsavarok száma	4
Tőcsavarok mérete	M12
Magasság pofák nélkül H ₁	83 mm
Külső Ø A	250 mm
Központosító Ø B	106,4 mm
Szabvány	DIN 702-3
Színkódok a tartozékokhoz	Röhm spirálmenetes esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok

Tartozék

Munkadarab ütköző, alapmodul Magasság h 15 mm	313036 15
Alappofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 250 mm	314600 250
Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy Tokmány típus 250 mm	314400 250
Fúrópofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 250	315000 250
Munkadarab ütköző Magasság h 15 mm	313033 15
Esztergapofa készlet, 3 darabos, kemény Tokmány típus 250	315200 250

Alappofa készlet, 3 darabos, edzett Tokmány típus 250 mm

314000 250