



Négypofás esztergatókmány, acél rövidkúpos felfogással, DIN 702-3, Külső Ø A / kúp: 125/4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	312705 125/4
GTIN	4019208033778
Árucikk kategória	36S

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, így hosszú élettartamú és **nagy fordulatszámú gépekhez alkalmas.**

- **Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.**
- **A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.**
- **Súly- és tömegtehetetlenség csökkentett acél test.**
- **Nagy körfutási pontosság.**

Felhasználás:

DIN 55027 orsófejekhez tőcsavarokkal és peremes anyákkal. Az esztergatókmányt mindig köztes karima nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.

Szabvány:

DIN 702-3.

Alapanyag:

Acél

Tartalom:

1 készlet = 4 edzett esztergatókmány-pofa, kifelé lépcsőzetes.

1 készlet = 4 edzett esztergatókmány-pofa, befelé lépcsőzetes.

1 tokmánykulcs és a tokmánykivitelnek megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 314100 – 315300 sz. Védőbetétet lásd 312800 sz.

Figyelem:

A DIN 702-3 a régi DIN 55027 szabványnak felel meg.

Műszaki leírás

Magasság pofákkal H ₂	93 mm
Maximális fordulatszám	5500 min ⁻¹
Magasság pofák nélkül H ₁	69 mm
Tőcsavarok mérete	M10
Áteresztés E	32 mm
Központosító kúp Ø B	63,525 mm
Tőcsavarok száma	3
Kúpméret	4
Súly	6,7 kg
Kulcsnégyyszög K	9 mm
Külső Ø A	125 mm
Szabvány	DIN 702-3
Anyag	Acél
Színkódok a tartozékokhoz	Röhm spirálmenetes esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok

Tartozék

Alappofa készlet, 4 darabos, lágy Tokmány típus 125 mm	314700 125
--	------------